

IT

## Product Information

**Elan-tech®**

MG 602/W 557

100:7

**ELANTAS EUROPE Sales offices:**

Strada Antolini n°1 loc. Lemignano  
43044 Collecchio (PR)  
Italy  
Tel +39 0521 304777  
Fax +39 0521 804410

Grossmannstr. 105  
20539 Hamburg  
Germany  
Tel +49 40 78946 0  
Fax +49 40 78946 349

[info.elantas.europe@altana.com](mailto:info.elantas.europe@altana.com)  
[www.elantas.com](http://www.elantas.com)

Resina  
**MG 602**

Indurente  
**W 557**

Rapporto in peso  
**100:7**

**Applicazioni:** Matrici, modelli per fresatrice a copiare, modelli per carrozzerie, madre-forme per ceramica.

**Metodo di utilizzo:** Applicazione a pennello. Indurimento a TA.

**Descrizione:** Sistema epossidico bicomponente, tissotropizzato. Buona pennellabilità. Lavorabile all'utensile. Carteggiabile. Lungo tempo di utilizzo.

**SPECIFICHE DI SISTEMA**

**Resina**

Viscosita' a:	25°C	IO-10-50 (EN13702-2)	mPas	200.000	300.000
Densita' a:	25°C	IO-10-51 (ASTM D 1475)	g/ml	1,55	1,59

**Indurente**

Viscosita' a:	25°C	IO-10-50 (EN13702-2)	mPas	70	150
---------------	------	----------------------	------	----	-----

**CARATTERISTICHE TIPICHE DEL SISTEMA**

**Dati di lavorazione**

Colore resina				Bianco
Colore indurente				Paglierino
Rapporto in peso		per 100 g resina	g	100:7
Rapporto in volume		per 100 ml resina	ml	100:11
Densita' 25°C Indurente		IO-10-51 (ASTM D 1475)	g/ml	1,00 1,04
Picco esotermico 25°C (40mm;100ml)		IO-10-53 (*)	°C	150 170
Viscosita' miscela iniziale a: 25°C		IO-10-50 (EN13702-2)	mPas	100.000 200.000
Tempo di gelificazione 25°C tack start (1mm)		IO-10-73 (*)	min	150 170
25°C tack end (1mm)			min	230 250

## MG 602/W 557

### CARATTERISTICHE TIPICHE DEL SISTEMA FINALE

Proprietà determinate su provini induriti: 24 h TA + 15 h 60°C

Colore				Bianco
Lavorabilità all'utensile				Ottima
Densità 25°C		IO-10-54 (ASTM D 792)	g/ml	1,42 1,46
Durezza 25°C		IO-10-58 (ASTM D 2240)	Shore D/15	82 86
Transizione vetrosa (Tg)	48h TA	IO-10-69 (ASTM D 3418)	°C	50 56
	15h 60°C		°C	90 95
	4h 100°C10'0		°C	100 105
Tg massima	15h 150°C	IO-10-69 (ASTM D 3418)	°C	97 103

IO-00-00 = metodo interno Elantas Italia. Ove corrispondente è riportato il riferimento alla norma internazionale.

nd = non determinato na = non applicabile TA = RT = temperatura ambiente di laboratorio (23±2°C)

Fattori di conversione: 1mPas = 1cPs 1MN/m<sup>2</sup> = 10 Kg/cm<sup>2</sup> = 1MPa

(\*) per masse maggiori i tempi si riducono ed il picco aumenta

(\*\*) il segno di parentesi indica la facoltatività

(\*\*\*) La temperatura di esercizio consigliata è fornita sulla base delle informazioni di laboratorio disponibili essendo essa funzione delle condizioni di indurimento utilizzate e del tipo di materiali accoppiati. Per eventuali ulteriori indicazioni si veda il paragrafo post-indurimento.

**MG 602/W 557**

**Istruzioni:** Verificare, e se necessario, omogeneizzare i componenti prima dell'uso. Aggiungere al componente resina l'opportuno quantitativo di indurente e mescolare accuratamente. Evitare di inglobare aria. Per la preparazione della superficie (stampo o modello) consultare il bollettino tecnico dei distaccanti. Per l'applicazione degli strati successivi al gelcoat, fare riferimento al tempo di tack riportato in prima pagina. Non superare il tempo di fine tack per avere una buona adesione tra strato e strato. **I tempi in tabella fanno riferimento a temperatura di 25°C e massa di 100g di prodotto. Temperature e quantità maggiori accorciano i tempi di utilizzo e di gelificazione.**

**Indurimento / Post-indurimento:** Il post-indurimento, sempre consigliato per stabilizzare e conferire le migliori caratteristiche, è necessario quando il manufatto opera in temperatura. Post indurire il manufatto, aumentando gradualmente di 10°C/ora, alla temperatura e per il tempo indicati in tabella. Lasciare raffreddare lentamente. La velocità di aumento della temperatura e il tempo di post-indurimento indicati si riferiscono a provini standard. L'utilizzatore deve valutare le condizioni ottimali di indurimento o di post-indurimento in base alla forma e dimensione del manufatto. Per grandi masse diminuire la velocità di crescita della temperatura e aumentare il tempo di post-indurimento; per applicazioni in strato sottile e compositi post-indurire su maschera.

**Stoccaggio:** I gel-coats epossidici ed i relativi indurenti sono conservabili per due anni nei contenitori originali sigillati mantenuti in ambiente fresco ed asciutto. Gli indurenti sono sensibili all'umidità pertanto si raccomanda di richiudere il contenitore subito dopo l'utilizzo.

**Precauzioni:** Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all'igiene industriale ed allo smaltimento dei rifiuti.

data di emissione	Marzo	2009
revisione n° 01	Novembre	2010

Tutte le informazioni fornite nel presente bollettino sono considerate accurate al meglio delle conoscenze tecniche disponibili ma è a cura dell'utilizzatore la verifica dell'idoneità del prodotto per la specifica applicazione considerata.